


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/2,5m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

28

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

28

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

45

Comprimento [mm]

2500

Raio de curvatura mínimo [mm]

20

E20525



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/2,5m

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Notas	
Quantidade	1 peça