


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E3/2,5m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

28

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

28

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

2500

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

E20528



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E3/2,5m

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça