




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-R4/2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

32

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

32

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

4

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

E20530



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-R4/2m

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça