


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

35

Comprimento [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Material da fibra ótica

PMMA

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20631



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade	1 peça