
E20632

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores de reflexão difusa
Faixa de registro		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OBF
OBF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	70
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Rosca da sonda		M6
Comprimento da sonda	[mm]	35
Comprimento	[mm]	1000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Material da fibra óptica		PMMA
Material da sonda de fibra óptica		alumínio

E20632

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Material do revestimento da fibra óptica	PE
Acessórios	
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade	1 peça