


E20738



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0002B08



Área de aplicação		
Característica especial		cabo blindado
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	125,5
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0002B08

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, blindado; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Codificação de
cores conforme
DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	tela