


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-18-A-A-M6/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
----------------------------	-----------------------------

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OGF
---	-----

OGF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	15
---	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dados mecânicos

Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento da sonda [mm]	25
Comprimento [mm]	1000
Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro

E20742



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-18-A-A-M6/1M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça