


Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0005F04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materiais	TPU transparente
-----------	------------------

Material do invólucro	TPU, transparente
-----------------------	-------------------

Material porca	latão, revestimento anti-adesivo
----------------	----------------------------------

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E20747



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0005F04

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco