


## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20606

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Área de aplicação

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-30...70

## Dados mecânicos

Peso

[g]

46

Versão da sonda

reto

Comprimento

[mm]

2000; (fibra conectada em uma lateral 4 x 1000 mm)

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Diâmetro da fibra

[mm]

1

Material da fibra ótica

PMMA

Material do revestimento da fibra ótica

PE

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça