

E20773



Fibra ótica de acrílico em bobina

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...70
Dados mecânicos		
Peso	[g]	335,1
Comprimento	[mm]	20000; (cabeável)
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposição de fibras		●
Diâmetro da fibra	[mm]	1
Diâmetro externo	[mm]	2,2
Material da fibra óptica		PMMA
Material do revestimento da fibra óptica		PE

E20773



Fibra ótica de acrílico em bobina

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Observações

Unidades por embalagem

1 peça