

E20774



Fibra ótica de acrílico em bobina

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	452,5
Comprimento	[mm]	50000; (cabeável)
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposição de fibras		●
Diâmetro da fibra	[mm]	1
Diâmetro externo	[mm]	2,2
Material da fibra óptica		PMMA
Material do revestimento da fibra óptica		PE

E20774



Fibra ótica de acrílico em bobina

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Observações

Unidades por embalagem

1 peça