



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-R4/1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20495

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
----------------------------	-----------------------------

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF
---	----------

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
---	----

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
---	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Dados mecânicos

Versão da sonda	angular (90°)
-----------------	---------------

Comprimento [mm]	1000
------------------	------

Raio de curvatura mínimo [mm]	20
-------------------------------	----

Material da fibra ótica	vidro
-------------------------	-------

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
----------------------------------	-------------------------------

Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
---	----------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------