


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

20

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

20

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Materiais

Adaptador: ABS

E20835



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M4

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça