



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

8

Comprimento

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Disposição de fibras



Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas

Quantidade

1 peça