




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

200

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

46

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

E20052



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3

Comprimento da sonda	[mm]	25
Comprimento	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		Ⓢ
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Acessórios		
Material incluído		E20105
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça