E20073

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	96
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	96
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,063
Versão da sonda		reto
Rosca da sonda		M4
Comprimento da sonda	[mm]	15
Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposição de fibras		◉

E20073

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/2M

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra óptica	vidro
Material da sonda de fibra óptica	alumínio
Material do revestimento da fibra óptica	PVC
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M4
	arruelas dentadas: 4
	porca moleteada: 1 x M11
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça