


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1/1M



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

24

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

41

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

E20077



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1/1M

Comprimento da sonda	[mm]	5
Comprimento	[mm]	1000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		Ⓜ
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Acessórios		
Material incluído		Grampo de fixação:, E20107
Notas		
Quantidade		1 peça