


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-E3



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

360

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

40

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

12,5

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

E20078



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-E3

Comprimento	[mm]	26
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		latão
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça