
E20095

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores de reflexão difusa
Faixa de registro		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	40
OUF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	40
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento da sonda	[mm]	25
Comprimento	[mm]	800
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20

E20095

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra óptica	vidro
Material da sonda de fibra óptica	alumínio
Material do revestimento da fibra óptica	PVC
Notas	
Quantidade	1 peça