


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20054

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

32

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

32

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

4

Comprimento da sonda

[mm]

10

E20145



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/2M

Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça