E20149


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/0,8M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20123

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores de reflexão difusa
Faixa de registro		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	40
OUF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	40
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento da sonda	[mm]	25

E20149

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/0,8M

Comprimento	[mm]	800
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra óptica		vidro
Material da sonda de fibra óptica		alumínio
Material do revestimento da fibra óptica		PVC
Notas		
Quantidade		1 peça