E20163

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OIF
OIF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	100
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dados mecânicos		
Peso	[g]	88,4
Versão da sonda		angular (90º)
Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalação fixa)
Disposição de fibras		◉
Materiais		Adaptador: PA
Material da fibra óptica		vidro

E20163

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3

Material da sonda de fibra óptica	alumínio
Material do revestimento da fibra óptica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	E20103
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça