E20168

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/1,2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	115
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	115
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Rosca da sonda		M4
Comprimento da sonda	[mm]	15
Comprimento	[mm]	1200
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra óptica		vidro

E20168

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/1,2m

Material da sonda de fibra óptica	alumínio
Material do revestimento da fibra óptica	PVC
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça