

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

29

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento [mm]

5000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20170



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/5M

Material do revestimento da
fibra ótica

alumínio

Observações

Unidades por embalagem

1 peça