


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20053

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

8

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

8

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

600



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1

Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiais	Adaptador: PPE	
Material da fibra óptica	vidro	
Material da sonda de fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Material do revestimento da fibra óptica	PVC	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	