


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Campo de aplicação**

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

35

Comprimento [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

20

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-A-V-M6/S

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade	1 peça