




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-R3



- 1 porca
- 2 OKF com fibra ótica

Área de aplicação		
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa	
Faixa de registro		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF	
OKF		
Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	25	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Dados mecânicos		
Peso [g]	14,5	
Versão da sonda	angular (90°); com adaptador para montagem direta	
Comprimento [mm]	24	
Disposição de fibras		
Materiais	porca: plástico	
Material da fibra óptica	vidro	
Material da sonda de fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	