


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M6

Artigo descontinuado



Área de aplicação

Princípio de funcionamento: Sensores de reflexão difusa

Faixa de registo

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo: OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]: 40

OOF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]: 200

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]: 40

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]: -25...80

Dados mecânicos

Peso [g]: 20,7

Versão da sonda: reto; com adaptador para montagem direta

E20215



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M6

Comprimento	[mm]	26
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios		
Material incluído		Porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
		arruelas dentadas: 2
		porca moleteada: 1 x M11
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça