


## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/1,8m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20124

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

## Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

35

## OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

35

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

# E20243



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/1,8m

Comprimento	[mm]	1800
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
<b>Notas</b>		
Quantidade		1 peça