




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/2,6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação	
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Faixa de registro	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	28
OUF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	28
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento da sonda [mm]	35
Comprimento [mm]	2600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade	1 peça