



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3/S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

10

Materiais

Adaptador: ABS

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

Observações

Unidades por embalagem

1 peça