


## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-R3



- 1 porca  
2 OKF com fibra ótica

## Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

## Faixa de registo

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

25

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

## Dados mecânicos

Peso [g]

14

Versão da sonda

angular (90°); com adaptador para montagem direta

Diâmetro da sonda [mm]

3

Comprimento [mm]

24

Disposição de fibras

Materiais

porca: plástico

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça