


E20297



Lente de rosqueável para fibra ótica

LENS ATTACHMENT FE-30



Campo de aplicação

Modelo reto

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dados mecânicos

Peso [g] 7,2

Dimensões [mm] 11 x 11 x 21,5

Materiais Aço inoxidável; lentes de vidro

Notas

Quantidade 1 peça