


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8/1,2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica

65

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

1200

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra óptica

alumínio

Material do revestimento da fibra óptica

alumínio

E20299



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8/1,2M

Observações

Unidades por embalagem

1 peça