


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8/3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20313

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

45

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento [mm]

3000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

E20312



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8/3M

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça