


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Área de aplicação**

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

32

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

6

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20316



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-E6/2m

Material do revestimento da
fibra ótica

PVC

Observações

Unidades por embalagem

1 peça