


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/2,5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

28

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

28

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

25

Comprimento

[mm]

2500

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

E20354



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/2,5M

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade	1 peça