


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
----------------------------	-----------------------------

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	28
--	----

OUF

Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	28
--	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
----------------------	------	-----------

Dados mecânicos

Versão da sonda		angular (90°)
Diâmetro da sonda	[mm]	4
Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento	[mm]	2500
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20

E20355



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-R4/2,5M

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade	1 peça