


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1/0,4M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20077

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

8

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

8

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

E20373



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1/0,4M

Comprimento	[mm]	400
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Acessórios		
Material incluído		Grampo de fixação:, E20107
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça