


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Campo de aplicação**

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OGF

OGF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

15

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

50,2

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras





Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-18-P-A-M6

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M6, Aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
Notas	
Quantidade	1 peça