


Artigo descontinuado

**Área de aplicação**

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OGF

OGF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

12

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

59,4

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

5

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras



**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-18-P-A-R5

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Material incluído	Grampo de fixação:, E10221
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça