


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/1,2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E21038

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento: Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo: OB5030

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica: 35

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]: -20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda: reto

Rosca da sonda: M6

Comprimento [mm]: 1200

Raio de curvatura mínimo [mm]: 20

Material da fibra ótica: vidro

Material da sonda de fibra ótica: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica: metal silicone

E21037



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/1,2M

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------