



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBFF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

Acessórios

Material incluído

E20103

Observações

Unidades por embalagem

1 peça