


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-W-M6/3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

26

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

26

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento

[mm]

3000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras



Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

E21069



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-W-M6/3M

Observações

Unidades por embalagem

1 peça