E21107

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores de reflexão difusa
Aplicação		Raio de curvatura pequeno
Faixa de registro		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OB50; OBF; OO50
OB50		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	10
OBF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	10
OO50		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	30
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...60
Dados mecânicos		
Peso	[g]	32,5
Versão da sonda		reto
Rosca da sonda		M3

E21107

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Comprimento da sonda	[mm]	20
Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	3
Disposição de fibras		⦿
Diâmetro interno	[mm]	0,5
Diâmetro da fibra	[mm]	2x 217 x 0,06
Diâmetro externo	[mm]	1
Material da fibra óptica		PMMA
Material da sonda de fibra óptica		alumínio
Material do revestimento da fibra óptica		PE
Acessórios		
Material incluído		Porcas sextavadas: 2 x M3
		arruelas dentadas: 4
		Adaptador: OBF
		Adaptador: OOF
Acessório opcional		Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça