


Flange angular

O4 STANDARD BRACKET



Área de aplicação

Modelo

para forma de construção O4

Dados mecânicos

Peso

[g]

212,5

Dimensões

[mm]

121 x 30 x 70

Materiais

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Acessórios

Material incluído

parafusos cilíndricos: 2 x M5 x 35

Porcas: 2

arruelas: 2

parafusos cilíndricos: 2 x M4 x 45

Porcas: 2

arruelas: 2

E21120



Flange angular

O4 STANDARD BRACKET

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------