


Cobertura protetora

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E21084

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Modelo

montagem do cilindro de aperto, com proteção do aparelho

Dados mecânicos

Peso

[g]

357

Tipo de montagem

superfície; (M10)

Materiais

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável)

E21124



Cobertura protetora

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Acessórios

Material incluído

Parafuso cilíndrico: 1 x M10 x 120

Porcas: 2 x M10

arruelas: 2

parafusos cilíndricos: 2 x M5 x 16

Observações

Unidades por embalagem

1 peça