




Cobertura protetora
OG PROTECTIVE BRACKET ROD



- 1 Grampo de fixação
- 2 Orifício alongado para operação

Área de aplicação

Modelo montagem do cilindro de aperto, com batente fixo

Dados mecânicos

Peso	[g]	192,5
Dimensões	[mm]	27 x 40 x 110
Diâmetro interno	[mm]	18
Materiais	PC preto; Flange angular: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)	

Observações

Unidades por embalagem 1 peça