


Kit de montagem para optoeletrônicos

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Área de aplicação

| | |
|--------|--------------------------------|
| Modelo | montagem do cilindro de aperto |
|--------|--------------------------------|

Dados mecânicos

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Peso | [g] | 105,8 |
| Tipo de montagem | | perfil cilíndrico; (Ø 12 mm) |
| Dimensões | [mm] | 30,8 x 3 x 48,4 |
| Materiais | | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |

Acessórios

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Material incluído | parafusos cilíndricos: 2 x M3 x 14 |
| | cilindro de fixação |
| | Parafuso cilíndrico |
| | porca: M4 |

E21275



Kit de montagem para optoeletrônicos

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Observações

Unidades por embalagem

1 peça