




Adaptador para fibra ótica

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Área de aplicação	
Modelo	para fibra ótica M11
Condições ambientais	
Temperatura ambiente	[°C] -25...60
Dados mecânicos	
Peso	[g] 30,9
Comprimento	[mm] 450; (cabeável)
Raio de curvatura mínimo	[mm] 30
Disposição de fibras	⊙
Diâmetro interno	[mm] 1,0
Diâmetro externo	[mm] 2,2
Materiais	Adaptador: ABS; PPE; POM
Material da fibra ótica	PMMA
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça